

# PHILIPS

Ampoule 60 W A60  
B22

LED intelligent

Ampoule connectée blanche  
tunabel


Jusqu'à 806 lumens

Facile à installer et à utiliser

Contrôle avec l'application ou la  
voix



8720169302952



## La lumière connectée au service de votre quotidien

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: B22
- Technologie: WiFi intelligent
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Variateur sans fil

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,9 cm
- Poids: 0,05 kg
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000 h

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 65 mA
- Efficacité: 100 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169302952
- Code commercial: 872016930295200
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 B22 827-65 TW 1PF/6

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 8 W
- Classe énergétique: F

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,9 cm

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 8 W

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877824
- Référence de mesure de flux: Sphere

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169302952
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm



Date de publication:  
2025-01-09  
Version: 0.167

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.