

# PHILIPS

Στύλος φωτισμού  
Bustan 9W

myGarden

2700K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



16486/93/P0



## Απολαύστε έναν όμορφο κήπο με φως

Ένα πανέμορφο φωτιστικό σε σχήμα L. Αυτός ο μινιμαλιστικός στύλος φωτισμού της Philips Bustan από ανθρακί γκρι αλουμίνιο υψηλής ποιότητας διαχέει θερμό λευκό φως LED, ιδανικό για να φωτίσετε ένα μονοπάτι ή μια βεράντα.

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

### Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

### Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους

- Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- Παντός καιρού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια

# Χαρακτηριστικά

## Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.


## Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Ο λαμπτήρας φωτισμού LED, που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

## Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

## Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης




Ρυθμίστε τη φωτεινότητα αυτού του φωτιστικού της Philips με έναν χωνευτό ρυθμιστή έντασης (δεν περιλαμβάνεται) για να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, να φωτίσετε ένα χαρακτηριστικό του σπιτιού σας και πολλά ακόμα.

## Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

## Εύκολη εγκατάσταση



Η εγκατάσταση ενός φωτιστικού μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Με αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να γίνει η διαδικασία αυτή πιο εύκολη και πιο πρακτική για εσάς. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από κλειδί torx για την εγκατάσταση.

## Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πισσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

**Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (30 έτη)**

Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τα ενσωματωμένα LED που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον λαμπτήρα LED της Philips, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 30.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 30 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Δεν

υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

## Προδιαγραφές

**Σχεδιασμός και φινιρίσμα**

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

**Περιβάλλον**

• Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

**Επιπλέον λειτουργία/αξιοποιήσιμα**

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι

**Περιοχή κήπου**

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

**Διάφορα**

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Στύλοι
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

**Διαστάσεις και βάρος προϊόντος**

- Καθαρό βάρος: 2,555 kg
- Ύψος: 77 cm
- Μήκος: 22 cm
- Πλάτος: 9,0 cm

**Σέρβις**

- Εγγύηση: 2 έτη

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 30.000 h
- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 40 W
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1000 lm
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.5 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 2

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696158906
- Καθαρό βάρος: 2,56 kg
- Μικτό βάρος: 2,86 kg
- Ύψος: 82,6 cm
- Μήκος: 9,6 cm
- Πλάτος: 22,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.403

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.