

PHILIPS

Στύλος με πρίζες
Rock

myGarden

Rock side-earthing

Inox

Ανθεκτικό στο νερό



17108/47/16



Φωτίστε τους εξωτερικούς σας χώρους

Αυτή η πρίζα ρεύματος για εξωτερικούς χώρους είναι πολύ εύκολη στην εγκατάσταση. Παρέχει ενέργεια σε ολόκληρο τον κήπο σας, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τον εξωτερικό σας χώρο χωρίς περιορισμούς.

Σχεδιασμένο για τον κήπο σας

- IP44 – παντός καιρού
- Ασφαλής και εύκολη εγκατάσταση
- Αποκτήστε επιπλέον ισχύ στον κήπο σας



Χαρακτηριστικά

IP44 – παντός καιρού



Αυτή πρίζα ρεύματος εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένη για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτή πρίζα


ρεύματος εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ασφαλής και εύκολη εγκατάσταση



Αυτή η πρίζα ρεύματος της Philips για εξωτερικούς χώρους έχει σχεδιαστεί για να κάνει απλή την εγκατάσταση. Θα βρείτε σαφείς οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να εγκαταστήσετε το προϊόν, καθώς και σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες IP για την ανθεκτικότητα στο νερό.

Επιπλέον ισχύς



Με αυτόν τον ξεχωριστό στύλο με πρίζες ρεύματος για εξωτερικούς χώρους μπορείτε εύκολα να φέρετε επιπλέον ισχύ στον κήπο σας.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ίνοξ
- Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι
- Χρώμα περιβλήματος: Ανοξείδωτο

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Εξαρτήματα
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,937 kg
- Ύψος: 23 cm
- Μήκος: 7,0 cm
- Πλάτος: 7,0 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I – Γειωμένο
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291455394
- Καθαρό βάρος: 0,94 kg
- Μικτό βάρος: 1,05 kg
- Ύψος: 24,5 cm
- Μήκος: 7,9 cm
- Πλάτος: 9,7 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.384

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com