

# PHILIPS

Απλίκια Buzzard 60W,  
E27, χωρίς λαμπτήρα

myGarden

Χωρίς λαμπτήρα

Μαύρο

Ανθεκτικό στο νερό



17236/30/PN



## Δημιουργήστε υπέροχες στιγμές στον κήπο

Δώστε vintage αισθητική στον κήπο σας με αυτό το μαύρο φανάρι από τη Philips myGarden. Η ρετρό σχεδίαση αποτελεί έναν μοντέρνο τρόπο για να απολαμβάνετε τις όμορφες στιγμές στον κήπο σας. Τα υψηλής ποιότητας υλικά και το μαύρο φινίρισμα ταιριάζουν απόλυτα με το προσωπικό σας στυλ.

### Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- Υλικά υψηλής ποιότητας

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Παντός καιρού

### Απολαύστε τον κήπο σας

- Δημιουργήστε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα

# Χαρακτηριστικά

## Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά με κορυφαίο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλης διάρκειας ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και τους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

## Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα

Αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικών χώρων είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, για να ενσωματώνεται εύκολα στον κήπο σας και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα που θέλατε πάντα.

## Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

### Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

### Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,867 kg
- Ύψος: 29 cm
- Μήκος: 13 cm
- Πλάτος: 17,5 cm

### Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
- Λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 60 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696156797
- Καθαρό βάρος: 0,87 kg
- Μικτό βάρος: 1,05 kg
- Ύψος: 30,8 cm
- Μήκος: 14,3 cm
- Πλάτος: 17,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.450

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)