

# PHILIPS

## Απλίκα Raccoon 4W

myGarden

2700K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



17274/93/16



## Έχετε πάντα φως όταν έρχεστε σπίτι

Η απλίκα Philips myGarden Raccoon σε δομημένο γκρι-ανθρακί φωτίζει τους εξωτερικούς σας χώρους με ισχυρό φως. Ο φωτισμός LED, τα συνθετικά υλικά και η μινιμαλιστική σχεδίασή της προσφέρουν μια σύγχρονη αίσθηση, ενώ ένας αισθητήρας κίνησης προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15 χρόνια
- Θερμό λευκό φως
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

### Σχεδιασμένο για τον κήπο σας

- Συμπεριλαμβάνεται αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια
- Αισθητήρας με εύκολη εγκατάσταση
- IP44 - παντός καιρού

# Χαρακτηριστικά

## Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

## Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τα ενσωματωμένα LED που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον λαμπτήρα LED της Philips, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 15.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 15 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

## Θερμό λευκό φως




Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

## Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

## Συμπεριλαμβάνεται αισθητήρας κίνησης



Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα κίνησης για να σας καλωσορίζει όταν επιστρέψετε σπίτι ή για να σας ενημερώνει ότι κάποιος πλησιάζει. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση, ανάβει αυτόματα το φως.

## Αισθητήρας με εύκολη εγκατάσταση



Μια απλή διαδικασία ρύθμισης σας διευκολύνει να επιλέξετε πότε θέλετε ο αυτόματος αισθητήρας να ανάβει τον ή τους λαμπτήρες σας και για πόση ώρα.

**IP44 - παντός καιρού**

Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο

λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πτισιλίες νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

## Προδιαγραφές

### Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ασάλι

### Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Επιπλέον λειτουργία/αξιοσημείωτο

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι

### Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

### Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,640 kg
- Ύψος: 20,5 cm
- Μήκος: 16,2 cm
- Πλάτος: 7,5 cm

### Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 30 W
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 400 lm
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291479482
- Καθαρό βάρος: 0,64 kg
- Μικτό βάρος: 0,71 kg
- Ύψος: 22,8 cm
- Μήκος: 7,8 cm
- Πλάτος: 16,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.448

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.