

PHILIPS


Απλικά Trowel 5W,
GU10, χωρίς λαμπτήρα

myGarden

Χωρίς λαμπτήρα

Αλουμινίου

Ανθεκτικό στο νερό



17339/48/PN



Απολαύστε έναν όμορφο κήπο με φως

Το φανάρι Trowel της Philips από χυτό αλουμίνιο προσθέτει στυλ στον τοίχο σας και είναι ανθεκτικό. Διανέμει το φως προς τα πάνω και προς τα κάτω για εντυπωσιακό εφέ φωτισμού απλίκας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε τον κήπο σας.

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- Παντός καιρού

Απολαύστε τον κήπο σας

- Δημιουργήστε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα



Χαρακτηριστικά

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

Εύκολη εγκατάσταση



Η εγκατάσταση ενός φωτιστικού μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Με αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να γίνει η διαδικασία αυτή πιο εύκολη και πιο πρακτική για εσάς. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από κλειδί torx για την εγκατάσταση.

Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα

Αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικών χώρων είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, για να ενσωματώνεται εύκολα στον κήπο σας και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα που θέλατε πάντα.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Αλουμίνιο
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,299 kg
- Ύψος: 20 cm
- Μήκος: 9,8 cm
- Πλάτος: 8,0 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
- Λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 2

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696157305
- Καθαρό βάρος: 0,3 kg
- Μικτό βάρος: 0,37 kg
- Ύψος: 21,6 cm
- Μήκος: 8,6 cm
- Πλάτος: 10,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.409

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com