

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Twirly 12W

Φωτιστικά οροφής

4000K

Λευκό

31814/31/17



Διακοσμήστε το σπίτι σας με φως

Χαρίστε μια φυσική αίσθηση στο δωμάτιό σας με αυτό το φωτιστικό οροφής Philips myLiving Twirly LED. Παρέχει διάχυτο ψυχρό φως για να φωτίσει κάθε γωνία του δωματίου σας, ενώ μπορεί να στερεωθεί τόσο στην οροφή όσο και στους τοίχους.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15 χρόνια
- Ψυχρό λευκό φως
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους
- Δημιουργήστε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα

Χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τα ενσωματωμένα LED που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον λαμπτήρα LED της Philips, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 15.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 15 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

Ψυχρό λευκό φως




Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο οικείο φως, ενώ οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα ψυχρό λευκό φως που σας κρατά σε εγρήγορση.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή



Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτό το φωτιστικό ως επιτοίχιο φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

Το σαλόνι είναι η καρδιά οποιουδήποτε σπιτιού - ένας χώρος όπου μαζεύονται οι οικογένειες για να χαλαρώσουν και οι επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν. Ο φωτισμός για το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η προσεκτική τοποθέτηση διαφόρων πηγών φωτός και το παιχνίδισμα με τα επίπεδα φωτισμού βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση του χώρου και να έχει το δωμάτιο μια ζεστή και φιλόξενη αίσθηση.

Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα

Αυτό το φωτιστικό είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις, το στυλ

και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, για να ενσωματώνεται εύκολα στη διακόσμησή

σας και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα που θέλατε πάντα στον χώρο σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Ιδανικό για εγκατάσταση σε τοίχο/οροφή: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 100 mA
- Απόδοση: 116 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,4 kg
- Ύψος: 6,5 cm
- Μήκος: 28,7 cm
- Πλάτος: 28,7 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 72 W
- Διάμετρος: 287 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1400
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED, 240 V
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 5413987155857
- Καθαρό βάρος: 0,4 kg
- Μικτό βάρος: 0,68 kg
- Ύψος: 6,7 cm
- Μήκος: 33,4 cm
- Πλάτος: 33,4 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-21
Έκδοση: 0.511

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com