

PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Meranti x3

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

Χωρίς λαμπτήρα

Ματ χρώμιο



50313/17/E7



Έμφαση στο στυλ

Συμπεριλάβετε αυτό το πρακτικό σποτ της Philips στο σπίτι σας. Συνδυάστε τον λαμπτήρα LED GU10 της Philips με το στυλ του σποτ σας και διασφαλίστε υψηλής ποιότητας φωτισμό με απόδοση μακράς διάρκειας.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται



Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα LED της Philips διασφαλίζει απόδοση φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Ματ χρώμιο
- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Τοποθέτηση προϊόντος εκτός εμβέλειας χεριού: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Διάδρομος
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,500 kg
- Ύψος: 10 cm
- Μήκος: 49 cm
- Πλάτος: 15,5 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: No bulb included
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 35W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 35 W
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 3

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696133262
- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Μικτό βάρος: 0,92 kg
- Ύψος: 52 cm
- Μήκος: 12 cm
- Πλάτος: 14 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.681

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com