

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

600 mm

6500K

G13

Χωρίς ρύθμιση έντασης

8718696683156



Φωτισμός LED διαρκείας για εργασία, με κορυφαία ποιότητα φωτός

Αυτός ο γραμμικός σωλήνας LED της Philips προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με φωτεινή θερμοκρασία χρώματος, αυτός ο σωλήνας είναι η ιδανική λύση αντικατάστασης μακράς διάρκειας για τους γραμμικούς σωλήνες φθορισμού (TL).

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Μάθετε περισσότερα για το φως
- Ψυχρό φως ημέρας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Άμεσο φως με το άνοιγμα του διακόπτη

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Απουσία υπεριώδους ή υπέρυθρης ακτινοβολίας
- Σωλήνες μεγάλης διάρκειας ζωής – Διαρκούν έως και 15 χρόνια
- Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη

Χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το φως



Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας πηγής φωτός ως προς την εμφάνιση των χρωμάτων. Το φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων είναι ρεαλιστική και φυσική.

Ψυχρό φως ημέρας



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 6500K και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία χρώματος που είναι διαθέσιμη σε αυτήν την κατηγορία λαμπτήρων. Επομένως, παρέχει το πλησιέστερο αποτέλεσμα φωτισμού σε αυτό του φυσικού φωτός ημέρας. Αυτό θα σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε και να απολαύσετε κάθε λεπτομέρεια.

Άμεση ενεργοποίηση



Δεν χρειάζεται να περιμένετε: οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν πλήρη φωτεινότητα αμέσως μόλις τους ανάψετε. Μόλις ανάψετε τον διακόπτη το δωμάτιο γεμίζει με φως. Δεν υπάρχει αργή εκκίνηση ή αναμονή.

Απουσία υπεριώδους ή υπέρυθρης ακτινοβολίας




Το φως δεν έχει υπέρυθρη ακτινοβολία κι έτσι δεν εκπέμπεται θερμότητα. Επίσης, σε αυτό το φως δεν υπάρχει ούτε υπεριώδης ακτινοβολία. Χάρη σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, το φως δεν ξεθωριάζει τα υφάσματα και άλλα αντικείμενα.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των σωλήνων φωτισμού και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Εξοικονόμηση έως και 80% περισσότερης ενέργειας



Η τεχνολογία LED εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Επομένως, κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με τον χρόνο. Επίσης, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Σχήμα: Σωλήνες
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T8
- Υποδοχή: G13
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 60,3 cm
- Πλάτος: 2,8 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

• Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 70
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1050 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 105 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- Οικογένεια προϊόντων: EyeComfort
- EAN: 8718696683156
- EOC: 871869668315600
- Τίτλος προϊόντος: LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP C G

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: >0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 10 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 18 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 60,3 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Συμβατότητα μπάλαστ: EM

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696683156
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,13 kg
- Ύψος: 3 cm
- Μήκος: 64,1 cm
- Πλάτος: 3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-28
Έκδοση: 0.605

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com