

PHILIPS

Διαφανής λαμπτήρας με
νήμα 40W ST64 E27


LED

3000K

400 lm

10.000 ώρες

8718699623135



Λαμπτήρας φωτισμού LED κορυφαίας τεχνολογίας για το σπίτι

Οι λαμπτήρες Philips LED, προσφέρουν ένα όμορφο θερμό λευκό φως, με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτός ο λαμπτήρας είναι η ιδανική λύση αντικατάστασης για διάφανους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

• Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική

βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Bulb Material: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 14 cm
- Πλάτος: 6,4 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 400 lm

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 100 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699623135
- EOC: 871869962313500
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 4 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 14 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699623135
- Καθαρό βάρος: 0,04 kg
- Μικτό βάρος: 0,06 kg
- Ύψος: 18,2 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 7 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-01-13
Έκδοση: 0.123

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com