

PHILIPS

Γαλακτόχρωμος λαμπτήρας
με νήμα 60W G120 E27

LED

2700K

806 lm

15.000 ώρες



8718699648176



Ένας λαμπτήρας που δεν μοιάζει με κανέναν

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Σας παρέχουν την κλασική εμφάνιση των λαμπτήρων πυράκτωσης, ενώ χρησιμοποιούν περίπου 80% λιγότερη ενέργεια. Η γωνία ευρείας δέσμης προσφέρει μια τέλεια κατανομή του φωτός από όλες τις πλευρές.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου.

Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Μοντέρνος φωτισμός με τους σφαιρικούς λαμπτήρες LED της Philips για χρήση σε διακοσμητικά φωτιστικά, όπως ανεμιστήρες οροφής και φώτα γύρω από καθρέφτες.

Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Οι κλασικοί λαμπτήρες LED βασίζονται στην τυπική τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας LED. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε ρετρό λαμπτήρες κορυφαίας τεχνολογίας με vintage σχεδίαση.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 17,7 cm
- Πλάτος: 12,5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 806 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 115,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 115 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της EE: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.51

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 17,7 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1825196
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Βάση-κάλυμμα: E27

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699648176
- Καθαρό βάρος: 0,1 kg
- Μικτό βάρος: 0,2 kg
- Ύψος: 19,6 cm
- Μήκος: 12,8 cm
- Πλάτος: 12,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-09
Έκδοση: 0.695

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.