

# PHILIPS

ΣΠΟΤ 120W, R7S

LED

3000K


2000 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699773694



## Γραμμική λύση φωτισμού LED με ρύθμιση έντασης, με δέσμη 300 μοιρών

Αυτή η πρωτοποριακή γραμμική λύση φωτισμού LED είναι η ιδανική εναλλακτική για τους λαμπτήρες αλογόνου R7S, υπερέχοντας κατά πολύ σε ενεργειακή απόδοση.

**Υψηλή ποιότητα φωτισμού**

- Ψυχρό, δυναμικό φως

# Χαρακτηριστικά

## 3500K [Λαμπτήρες LED]



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3500K και παρέχει ψυχρό, δυναμικό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: R7s
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 11,8 cm
- Πλάτος: 2,9 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 2000 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 830 | CCT of 3000K

## Διάφορα

- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 142 lm/W

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Τίτλος προϊόντος: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.8
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 14 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 120 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 11,8 cm

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 397582

8718699773694

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699773694
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,11 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-13  
Έκδοση: 0.513

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)