

# PHILIPS

Σποτ 35W PAR16  
GU10

LED

2200-2700K

230 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699774110



## Ο κατάλληλος φωτισμός δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα

Οι λαμπτήρες LED WarmGlow της Philips προσφέρουν μια νέα εμπειρία για τους λαμπτήρες LED με ρύθμιση έντασης, αφού μπορείτε να χαμηλώσετε τα επίπεδα φωτισμού στους πιο ζεστούς τόνους των παραδοσιακών σποτ. Μπορείτε να αλλάξετε τον λειτουργικό φωτισμό και να επιλέξετε μια ελκυστική και άνετη ατμόσφαιρα.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

### Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Με ρύθμιση έντασης

# Χαρακτηριστικά

## Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Είναι ιδανικός για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

## Με ρύθμιση έντασης

Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης για τη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας με ομαλή μείωση της έντασης φωτός στο 10% του πλήρους επιπέδου φωτισμού. Ελέγξτε τον πίνακα συμβατότητας ρύθμισης έντασης φωτός,

για να είστε βέβαιοι ότι ο συγκεκριμένος ρυθμιστής έντασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον λαμπτήρα.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Πλάτος: 5 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 230 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Warm Glow

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 88 lm/W

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699774110
- EOC: 871869977411000
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.8
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 2,6 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 35 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

## Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 500 cd

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 387454

8718699774110

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774110
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg

- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-13  
Έκδοση: 0.242

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)