

# PHILIPS

ΣΠΟΤ 50W PAR16  
GU10

LED

4000K

390 lm

15.000 ώρες



8718699774196



## Αυτό που κρύβεται στο εσωτερικό κάνει τη διαφορά!

Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτό το LED σποτ είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τα παραδοσιακά σποτ αλογόνου.

**Υψηλή ποιότητα φωτισμού**

• Ψυχρό, λευκό φως

# Χαρακτηριστικά

## Ψυχρό, λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 4000K για εξαιρετικά ψυχρό, αναζωογονητικό και καθαρό φως.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Πλάτος: 5 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 390 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 84 lm/W

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699774196
- EOC: 871869977419600
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,6 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

## Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 770 cd

#### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391859

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774196
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-12  
Έκδοση: 0.157

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)