

PHILIPS

ΣΠΟΤ 50W PAR16
GU10

LED

3000K

370 lm

15.000 ώρες



8718699775674



Απολαύστε ζεστό, λευκό φωτισμό LED

Αυτός ο λαμπτήρας φωτισμού LED της Philips παρέχει εκπληκτικό, πολύ θερμό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλαγή και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη θερμοκρασία χρώματος τύπου φλόγας, είναι η ιδανική επιλογή για μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Έντονο λευκό φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Χαρακτηριστικά

Έντονο λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3000K και παρέχει έντονο θερμό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

Αντικαθιστά σποτ αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας, σαλόνια και τραπεζαρίες.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Πλάτος: 5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 370 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 830 | CCT of 3000K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 80 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699775674
- EOC: 871869977567401
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND 1PF SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,6 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 740 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391858

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699775674
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-12
Έκδοση: 0.233

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com