

# PHILIPS

Λαμπτήρας νήματος με γυαλ.  
μεταλλικό περίγραμμα 50W  
G125 E27

LED

2700K

650 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699782498



## Ένας λαμπτήρας που δεν μοιάζει με κανέναν

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν όμορφο, θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδίασή τους, αντικαθιστούν θαυμάσια τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

### Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

### Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

- Κλασικό LED από γυαλί

# Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν

είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

## Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Μοντέρνος φωτισμός με τους σφαιρικούς λαμπτήρες LED της Philips για χρήση σε διακοσμητικά φωτιστικά, όπως ανεμιστήρες οροφής και φώτα γύρω από καθρέφτες.

## Σχέδιο από γαλακτόχρωμο γυαλί

Η εμφάνιση που αγαπάτε, η απόδοση που περιμένετε. Κλασικά σχέδια από γαλακτόχρωμο γυαλί που θυμίζουν την απαλή λάμψη των παραδοσιακών λαμπτήρων, η ιδανική επιλογή για όλο το σπίτι σας.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Γυαλιστερό μεταλλικό περίγραμμα
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 18 cm
- Πλάτος: 12,5 cm

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 650 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 650 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 90,00 lm/W

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Διακοσμητικό

#### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 90 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

#### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699782498
- EOC: 871869978249800
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

#### Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.7

#### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 7,2 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 7,2 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

#### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 18 cm

#### Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

#### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1825217
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
- Βάση-κάλυμμα: E27

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699782498
- Καθαρό βάρος: 0,1 kg
- Μικτό βάρος: 0,2 kg
- Ύψος: 22,6 cm
- Μήκος: 13 cm
- Πλάτος: 13 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.375

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)