

PHILIPS

LEDtube με
υποδοχές S14S

LED

500 mm

2700K

S14S



8719514263581



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Αυτός ο σωληνοειδής λαμπτήρας Philips LED S14D έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σας βοηθά σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Με θερμοκρασία ζεστού λευκού χρώματος, είναι το ιδανικό υποκατάστατο μακράς διάρκειας για τους γραμμικούς σωλήνες φθορισμού (TL).

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

• Παντού φως

Χαρακτηριστικά

Παντού φως

Χάρη στο πρωτοποριακό αλλά vintage σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED

εμποδίζει την εμφάνιση της σκιάς που εμφανίζεται συνήθως στο άκρο διάχυσης

της δέσμης. Το αποτέλεσμα; Φυσικό, θερμό, λευκό φως παντού.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Άλλο
- Υποδοχή: S14s
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 50 cm
- Πλάτος: 3 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 °C έως +45 °C
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 30.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 375 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 375 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,1
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 107,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Σημάνσεις εγκρίσεων: Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Σήμανση CE, Πιστοποιητικό KEMA Keur
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 107 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Τίτλος προϊόντος: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 3,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 3,5 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 50 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 30.000 h

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 387350
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Συμβατότητα μπάλαστ: Δίκτυο

- Βάση-κάλυμμα: S14s

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514263581
- Καθαρό βάρος: 0,14 kg
- Μικτό βάρος: 0,18 kg
- Ύψος: 53,5 cm
- Μήκος: 3,3 cm
- Πλάτος: 5,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-09
Έκδοση: 0.447

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com