

# PHILIPS

Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας  
με νήμα 40W G200 E27

LED

1800K


470 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8719514313781



## LED κορυφαίας τεχνολογίας για το σπίτι

Αυτός ο λαμπτήρας LED της Philips παρέχει εκπληκτικό, πολύ θερμό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη θερμοκρασία χρώματος τύπου φλόγας, είναι η ιδανική επιλογή για τη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας.

**Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης**

- Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης

**Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό**

- Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

# Χαρακτηριστικά

**Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης**



Προσφέρει ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον στον χώρο σας, με επιπλέον ζεστά λευκά φώτα, τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν για να δημιουργήσουν την ιδιωτική σας ατμόσφαιρα.

**Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό**



"Αυτός ο όμορφος λαμπτήρας με ορατό νήμα προσθέτει μια αίσθηση στυλ και νοσταλγίας σε κάθε δωμάτιο. Είναι εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό."

## Προδιαγραφές

### Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Κεχριμπαρένιο
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

### Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 28,6 cm
- Πλάτος: 20,2 cm

### Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

### Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +45 °C

### Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 1800 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 818 | CCT of 1800K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 1800 K
- Φωτεινή ροή: 470 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 67 lm/W

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης. Διακοσμητικό

**Άλλα χαρακτηριστικά**

- Απόδοση: 67 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

**Πληροφορίες συσκευασίας**

- EAN: 8719514313781
- EOC: 871951431378100
- Τίτλος προϊόντος: LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

**Ρεύμα**

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.7

**Κατανάλωση ρεύματος**

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W

**Διαστάσεις και βάρος προϊόντος**

- Μήκος: 28,6 cm

**Ονομαστικές τιμές**

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
- Βάση-κάλυμμα: E27

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514313781
- Καθαρό βάρος: 0,36 kg
- Μικτό βάρος: 0,7 kg
- Ύψος: 32 cm
- Μήκος: 22,5 cm
- Πλάτος: 22,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.371

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)