

PHILIPS

Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας
με νήμα 25W A60 E27

LED

1800K

250 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8719514315433



LED κορυφαίας τεχνολογίας για το σπίτι

Αυτός ο λαμπτήρας LED της Philips παρέχει εκπληκτικό, πολύ θερμό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη θερμοκρασία χρώματος τύπου φλόγας, είναι η ιδανική επιλογή για τη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας.

Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης

- Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης

Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

- Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

Χαρακτηριστικά

Πολύ θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης



Προσφέρει ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον στον χώρο σας, με επιπλέον ζεστά λευκά φώτα, τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν για να δημιουργήσουν την ιδιωτική σας ατμόσφαιρα.

Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό



"Αυτός ο όμορφος λαμπτήρας με ορατό νήμα προσθέτει μια αίσθηση στυλ και νοσταλγίας σε κάθε δωμάτιο. Είναι εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό."

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,6 cm
- Πλάτος: 6,1 cm

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 1800 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 250 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 818 | CCT of 1800K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Διακοσμητικό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 62 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,6 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514315433
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,05 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-21
Έκδοση: 0.367

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com