

# PHILIPS

Κερί 4,9W (Ισοδ.  
40W) C37 E14

Έξυπνα LED

Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης  
θερμοκρασίας

πλαστικό

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση  
λειτουργία

Έλεγχος με την εφαρμογή WiZ ή  
φωνητικός έλεγχος



8719514372382



## Επιλέξτε θερμό ή ψυχρό λευκό φως

Βάλτε έξυπνο φως με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας σε οποιαδήποτε απόχρωση θερμού ή ψυχρού λευκού φωτισμού στους πολυελαίους με το κερί Philips Smart LED E14. Αυτός ο λαμπτήρας έχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα έξυπνου φωτισμού WiZ. Χρησιμοποιήστε τον με το υπάρχον Wi-Fi για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.

### Εύκολη ρύθμιση

- Πανεύκολη σύνδεση και λειτουργία. Λειτουργεί με το υπάρχον Wi-Fi.

### Έξυπνος έλεγχος

- Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.
- Φωνητικός έλεγχος με Google Assistant, Alexa και συντομεύσεις Siri

### Έξυπνες δυνατότητες

- Χρονοδιαγράμματα για αυτοματοποίηση του φωτισμού
- Παρακολούθηση ενέργειας
- Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία

### Λειτουργίες φωτισμού

- Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες
- Προσαρμόστε τα σκηνικά φωτισμού με προκαθορισμένες δυναμικές λειτουργίες φωτισμού.

# Χαρακτηριστικά

## Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Τα WiZ λειτουργούν με το ρούτερ Wi-Fi που ήδη έχετε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο gateway. Απλώς τοποθετήστε το καινούριο σας λαμπτήρα, κατεβάστε την εφαρμογή WiZ και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

## Έλεγχος από οπουδήποτε

Ελέγξτε τα φώτα WiZ από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τα φώτα σας αναμμένα όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

## Φωνητικός έλεγχος

Αποκτήστε τον έλεγχο των φώτων χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και τα Google Assistant, Amazon Alexa ή τις συντομεύσεις Siri. Χρησιμοποιήστε απλές φωνητικές εντολές για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα, να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση του φωτισμού, να αλλάξετε το χρώμα και να ενεργοποιήσετε τα προσαρμοσμένα σκηνικά φωτισμού.

## Χρονοδιαγράμματα για αυτοματοποίηση του φωτισμού

Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας ώστε να ταιριάζουν στις καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες σας συνήθειες. Ρυθμίστε τα φώτα ώστε να ανάβουν πριν φτάσετε σπίτι και να σβήνουν όταν δεν τα χρειάζεστε.

## Παρακολούθηση ενέργειας

Η εφαρμογή WiZ διατηρεί αρχεία κατανάλωσης ενέργειας των φώτων σας. Δείτε την εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά και προγραμματίστε σωστά τον φωτισμό σας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι.

## Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία

Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή WiZ για βελτίωση της ευεξίας και απολαύστε το μοτίβο φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο βιολογικό σας ρολόι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το WiZ εκπέμπει έντονο φως ημέρας για να αναζωογονηθείτε και να συγκεντρωθείτε, καθώς και απαλό θερμό φως για να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα.

## Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αναζωογονητικού ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

## Προσαρμοσμένα σκηνικά φωτισμού

Συνδυάστε λειτουργίες διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Αποθηκεύστε τες και ανακαλέστε τες οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή, το WiZmote ή τη φωνή σας.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: C37
- Υποδοχή: E14
- Τεχνολογία: ΈξυπνοWi-Fi
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 11,6 cm
- Βάρος: 0,045 kg
- Πλάτος: 3,9 cm

## Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA
- Απόδοση: 95 lm/W

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514372382
- EOC: 871951437238200
- Τίτλος προϊόντος: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,9 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 11,6 cm

### Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Ονομαστική ισχύς: 4.9 W

### Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1901101

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514372382
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,09 kg
- Ύψος: 16 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 7 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929002448721



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-09-20  
Έκδοση: 0.197

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)