

PHILIPS


Απλίκα Bridge, 15W,
E27, χωρίς λαμπτήρα

Ecomoods

Χωρίς λαμπτήρα

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



8719514385801



Εξοικονόμηση με στυλ

Απολαύστε ήρεμες βραδιές στον κήπο σας με αυτή την ανθρακί απλίκα εξωτερικών χώρων. Σας καλωσορίζει με θερμό λευκό φως, ιδανικό για γενικό φωτισμό στον κήπο. Δημιουργήστε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με μοναδική αρχιτεκτονική άποψη.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80%
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
- Κατασκευάζεται από ανθεκτικό και αξιόπιστο υλικό κορυφαίας ποιότητας

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Κομψά, μοντέρνα σχέδια για τον κήπο σας
- Με προσοχή στη λεπτομέρεια, κατασκευασμένο από κομψά υλικά υψηλής ποιότητας
- Πλήρης γκάμα διαθέσιμων εφαρμογών

Συνδυάστε την ιδανική ατμόσφαιρα με την άνεση

- Ευχάριστο, θερμό λευκό φως με απαλή λάμψη

Ειδικά χαρακτηριστικά

- IP 44, σχεδιασμένο για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακά αποδοτικός



Τα φωτιστικά Philips για εξωτερικούς χώρους είναι μία σειρά προσιτών προϊόντων φωτισμού εξωτερικών χώρων για τον κήπο που συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης. Εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός και, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, σας εξοικονομεί και χρήματα χρόνο με τον χρόνο.

Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα



Περιλαμβάνεται λαμπτήρας Philips με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, έως και 20.000 ώρες.

Υλικό υψηλής ποιότητας



Εξαιρετική ανθεκτικότητα. Κάθε κομμάτι της συλλογής φωτισμού εξωτερικών χώρων της Philips χρησιμοποιεί υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, που αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες.

Κομψά μοντέρνα σχέδια

Τα σύγχρονα σχέδια της Philips είναι κομψά και διακριτικά, όμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, χωρίς να καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στον κήπο ή τη βεράντα σας. Διατίθεται πλήρης σειρά φωτιστικών για να επιλέξετε, γι' αυτό και είναι σίγουρο ότι θα βρείτε αυτό που ταιριάζει στον εξωτερικό σας χώρο και το γούστο σας.

Προσοχή στη λεπτομέρεια




Κάθε κομμάτι είναι κατασκευασμένο από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά υλικά, όπως χυτό αλουμίνιο και ανοξείδωτο ασάλι.

Πολλές εφαρμογές

Ιδανικά για φωτισμό εξωτερικών χώρων όπως κήπους, βεράντες, μονοπάτια ή μπαλκόνια, τα φωτιστικά εξωτερικών χώρων της Philips, επιτοίχια, στύλοι, φανοστάτες και οροφές, δημιουργούν μια ευχάριστη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα κατά τη δύση του ηλίου, και παρέχουν επίσης καλή ορατότητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ευχάριστο, θερμό λευκό φως



Η σειρά φωτιστικών εξωτερικών χώρων της Philips δημιουργεί έναν υπέροχο και φιλόξενο θερμό φωτισμό. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα είναι 2700 Kelvin. Προσφέρει επίσης άπλετο φως για εξαιρετική ορατότητα ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξωτερικό σας χώρο με άνεση και να νιώθετε ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση



Προστασία IP44 σημαίνει ότι έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ώστε να διασφαλίζει ότι τα φώτα εξωτερικού χώρου θα φωτίζουν τον κήπο σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,889 kg
- Ύψος: 21,2 cm
- Μήκος: 11,8 cm
- Πλάτος: 10,1 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514385801
- Καθαρό βάρος: 0,89 kg
- Μικτό βάρος: 1,23 kg
- Ύψος: 25,6 cm
- Μήκος: 11,8 cm
- Πλάτος: 13,2 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-14
Έκδοση: 0.322

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com