

PHILIPS

Λαμπήρας 60W
A60 E27 x3

LED

6500K

806 lm

15.000 ώρες



8719514403826



Έντονος φωτισμός LED

Οι λαμπήρες LED της Philips προσφέρουν φως υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Μάθετε περισσότερα για το φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη

Χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το φως



Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με

χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας πηγής φωτός ως προς την εμφάνιση των χρωμάτων. Το φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων είναι ρεαλιστική και φυσική.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%

Η τεχνολογία LED εξοικονομεί έως και 90% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Επομένως, κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο. Επίσης, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,8 cm
- Πλάτος: 6 cm

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 30.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 180 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 865 | CCT of 6500K

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 100 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514403826
- EOC: 871951440382600
- Τίτλος προϊόντος: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 3PF/6 DISC

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.54
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 8 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,8 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 696290

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514403826
- Καθαρό βάρος: 0,17 kg
- Μικτό βάρος: 0,2 kg
- Ύψος: 14,5 cm
- Μήκος: 6,1 cm
- Πλάτος: 14,9 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-21
Έκδοση: 0.138

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com