

PHILIPS

Απλικά Alpenglow 60W,
E27, χωρίς λαμπτήρα

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

Χωρίς λαμπτήρα

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό

8719514417571



Απολαύστε έναν υπέροχο κήπο με φως

Φέρτε το vintage look έξω με αυτό το ανθρακί επιτοίχιο φανάρι με αλουμίνιο της Philips. Το γυάλινο σύστημα διάχυσης και το ρετρό σχεδιασμό δημιουργούν μια κομψή ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με το προσωπικό σας στυλ.

Ευκολία στη χρήση

- Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Επιλέξτε για κλασικό στυλ

Κορυφαία ποιότητα

- Αλουμίνιο και πραγματικό γυαλί υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 – παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα LED της Philips διασφαλίζει απόδοση φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Επιλέξτε για κλασικό στυλ

Αυτό το φωτιστικό διαθέτει μοναδική χαρακτηριστική σχεδίαση που χαρίζει κλασικό στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους.

Αλουμίνιο και πραγματικό γυαλί υψηλής ποιότητας



Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και πραγματικό γυαλί.

IP44 – παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προσαρμόσιμο ύψος: Όχι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ιδανικό για δημιουργία ατμόσφαιρας: Όχι
- Ιδανικό για οριζόντια/κατακόρυφη τοποθέτηση: Ναι
- Ιδανικό για φωτισμό προσανατολισμού: Όχι
- Ιδανικό για τοποθέτηση προς τα επάνω/κάτω: Όχι
- Ιδανικό για εγκατάσταση σε τοίχο/οροφή: Όχι
- Περιστρεφόμενη κεφαλή (δεξιά-αριστερά): Όχι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Όχι
- Περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας: Ναι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Όχι
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας για το HB: Όχι
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Όχι
- Αδιάβροχο: Ναι

- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 0

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,76 kg
- Ύψος: 18 cm
- Μήκος: 20 cm
- Πλάτος: 17,5 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 0 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 0
- Χρώμα φωτός: 2700
- LED: Όχι
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514417571
- Καθαρό βάρος: 0,76 kg
- Μικτό βάρος: 0,89 kg
- Ύψος: 18,3 cm
- Μήκος: 18,3 cm
- Πλάτος: 20,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-11
Έκδοση: 0.453

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com