

# PHILIPS

Φωτιστικό οροφής  
Moire 36W

2700K

White



8719514431706



## Άνετο φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας

Τα φωτιστικά LED Philips παρέχουν φως που έχει σχεδιαστεί για την άνεση των ματιών σας.

### Εφέ φωτισμού

- Αυτό το φωτιστικό οροφής διαθέτει τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα), η οποία αναδιανέμει έξυπνα το φως για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία φωτισμού. Ο φακός αυτού του φωτιστικού έχει πυραμιδοειδή μικροδομή που διαχέει και κατανέμει ομοιόμορφα το φως, διευκολύνοντας τα μάτια.

### Εύκολο στη χρήση

- Εύκολη εγκατάσταση

### Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

### Κορυφαία ποιότητα

- Ευκολία καθαρισμού

### Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

# Χαρακτηριστικά

## Διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα

Αυτό το φωτιστικό οροφής διαθέτει τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα), η οποία αναδιανέμει έξυπνα το φως για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία φωτισμού. Ο φακός αυτού του φωτιστικού έχει πυραμιδοειδή μικροδομή που διαχέει και κατανέμει ομοιόμορφα το φως, διευκολύνοντας τα μάτια.

## Εύκολη εγκατάσταση

Καμία τάλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

## Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

Φωτίστε τα δωμάτιά σας με σταθερό και ομοιόμορφο τρόπο.

## Ευκολία καθαρισμού

Τα λεία και εύκολα στον καθαρισμό υλικά έχουν ως αποτέλεσμα το σπίτι σας να δείχνει πάντα ελκυστικό, από το δάπεδο έως το ταβάνι.

## Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 15.000 ώρες.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 180 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 1,1 kg
- Ύψος: 8 cm
- Μήκος: 49 cm
- Πλάτος: 49 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 490 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 3600
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 36
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514431706
- Καθαρό βάρος: 1,05 kg
- Μικτό βάρος: 2,18 kg

- Ύψος: 52,2 cm
- Μήκος: 9,7 cm
- Πλάτος: 52,2 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003198001



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-06-15  
Έκδοση: 0.156

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)