


PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Ozziet 18W


2700K

Μαύρο

Με ρύθμιση έντασης



8719514431928



Ένα φωτιστικό. Δύο ζώνες φωτός. Τρεις ρυθμίσεις.

Αυτό το λεπτό και κομψό μαύρο φωτιστικό οροφής έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει με το στυλ σας. Οι καθαρές στρογγυλές γραμμές του κύριου φωτισμού τονίζονται με ένα διακριτικό γραμμικό περιμετρικό φως. Τα δύο φώτα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν 3 μοναδικές ρυθμίσεις ψυχρού λευκού φωτισμού 2700K για ένα όμορφο και ομοιογενές εφέ. Το φωτιστικό διατίθεται σε 3 μεγέθη και, επομένως, ταιριάζει τέλεια σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας. Το φωτιστικό ολοκληρώνεται με μια πρακτική λειτουργία μνήμης που ανακαλεί την τελευταία σας ρύθμιση. Το φωτιστικό οροφής Ozziet είναι εξίσου ωραίο σβηστό ή αναμμένο.

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

Ταιριάζει με τον εσωτερικό χώρο σας

- Εξαιρετικά κομψός σχεδιασμός

Εύκολο στη χρήση

- Απομνημόνευση της αγαπημένης σας λειτουργίας για εύκολη επιλογή
- Εύκολη εγκατάσταση

Εφέ φωτισμού

- Φως διπλής ζώνης

Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

Το σαλόνι είναι η καρδιά οποιουδήποτε σπιτιού - ένας χώρος όπου μαζεύονται οι οικογένειες για να χαλαρώσουν και οι επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν. Ο φωτισμός για το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η προσεκτική τοποθέτηση διαφόρων πηγών φωτός και το παιχνίδισμα με τα επίπεδα φωτισμού βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση του χώρου και να έχει το δωμάτιο μια ζεστή και φιλόξενη αίσθηση.

Εξαιρετικά κομψός σχεδιασμός

Η λεπτή σχεδίαση είναι ιδανική για δωμάτια με χαμηλή οροφή, καθώς είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.

Απομνημόνευση της αγαπημένης σας λειτουργίας για εύκολη επιλογή

Είτε προτιμάτε μια απαλή λάμψη για ήρεμες βραδιές ή ένα έντονο λευκό φως για συγκέντρωση. Το σύστημα απομνημονεύει τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για εύκολη επιλογή.

Εύκολη εγκατάσταση

Καμία ταιλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Φως διπλής ζώνης

Η αλλαγή της ατμόσφαιρας του χώρου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Το φωτιστικό οροφής SceneSwitch Dual zone LED της Philips σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα με τρεις μοναδικές ρυθμίσεις. Ο συνδυασμός του βασικού και του γραμμικού περιμετρικού φωτισμού σας δίνει επιλογές που είναι ιδανικές για συναντήσεις με την παρέα σας, για συγκέντρωση και για τις στιγμές που θέλετε να χαλαρώσετε. Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή εγκατάσταση. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που έχετε ήδη.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000

Περιβάλλον

• Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 150 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,61 kg
- Ύψος: 4,5 cm
- Μήκος: 30 cm
- Πλάτος: 30 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
- Διάμετρος: 300 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1800
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ρύθμιση έντασης βήματος - Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
- LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 18
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514431928
- Καθαρό βάρος: 0,62 kg
- Μικτό βάρος: 0,88 kg
- Ύψος: 32,5 cm
- Μήκος: 5,4 cm
- Πλάτος: 32,5 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003196201



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-06-15
Έκδοση: 0.157

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com