

PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Star

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

2700K

Μαύρο

Με ρύθμιση έντασης: ClickFix

8719514435377



Αναδείξτε το σπίτι σας με φως

Αυτό το LED σποτ Philips myLiving Star χαρακτηρίζεται από διαχρονική κομψότητα, χάρη στη βάση χρωμίου και στο κυρίως σώμα του με μαύρη βαφή πούδρας. Με αυτό το LED σποτ της Philips με ρύθμιση έντασης, μπορείτε να ρυθμίζετε εύκολα την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο φωτισμού. Επιλέξτε έντονο φωτισμό, ο οποίος εξυπηρετεί λειτουργικά καθημερινές εργασίες, έως απαλό φωτισμό για τις ώρες που χαλαρώνετε.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Προηγμένος φωτισμός LED

- Θερμό λευκό φως

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ

Φωτισμός για τη δική σας ευκολία και σιγουριά

- Διάρκειας ζωής λάμπας έως και 30 χρόνια χρήσης
- Με 5 χρόνια εγγύηση, για να είστε σίγουροι

Χαρακτηριστικά

Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης



Ρυθμίστε τη φωτεινότητα αυτού του φωτιστικού της Philips με έναν χωνευτό ρυθμιστή έντασης (δεν περιλαμβάνεται) για να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, να φωτίσετε ένα χαρακτηριστικό του σπιτιού σας και πολλά ακόμα.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

Θερμό λευκό φως



Το φωτιστικό χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία φωτισμού της Philips με τα νέα, προηγμένα LED υψηλής ισχύος που παρέχουν μια λάμψη θερμού ζεστού φωτός με θερμοκρασία χρώματος 2700 βαθμών Kelvin.

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλινοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια

Οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης της πηγής φωτός. Αυτό μειώνει σημαντικά τα απορρίμματα, αλλά εξοικονομεί και χρήματα σε μακροχρόνια βάση.

Εγγύηση 5 ετών

Όλα τα σποτ της Philips έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Έχουν 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση στο τελικό προϊόν, εξασφαλίζοντας ότι θα απολαμβάνετε καθημερινά φωτισμό υψηλής ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 30.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Προσαρμόσιμο ύψος: Όχι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Όχι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ιδανικό για δημιουργία ατμόσφαιρας: Ναι
- Ιδανικό για οριζόντια/κατακόρυφη τοποθέτηση: Ναι
- Ιδανικό για φωτισμό προσανατολισμού: Ναι
- Ιδανικό για τοποθέτηση προς τα επάνω/κάτω: Ναι
- Ιδανικό για εγκατάσταση σε τοίχο/οροφή: Ναι
- Περιστρεφόμενη κεφαλή (δεξιά-αριστερά): Όχι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας: Ναι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Ναι
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας για το HB: Όχι
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Αδιάβροχο: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 45 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Κουζίνα, Home Office, Διάδρομος
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, ClickFix

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 110 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,28 kg
- Μήκος καλωδίου: 220 m
- Ύψος: 8,2 cm
- Ελάχιστο ύψος: 82 cm
- Μήκος: 11,8 cm
- Πλάτος: 6 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 30.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 500
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.5
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514435377
- Καθαρό βάρος: 0,28 kg
- Μικτό βάρος: 0,35 kg
- Ύψος: 14,2 cm
- Μήκος: 7,2 cm
- Πλάτος: 9,2 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-18
Έκδοση: 0.381

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com