

PHILIPS

Λαμπτήρας 18,5W
(Ισοδ.150W), A80, E27

Έξυπνα LED

Πλήρες εύρος χρωμάτων

Πλαστικό

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση
λειτουργία

Έλεγχος με την εφαρμογή WiZ ή
φωνητικός έλεγχος



8719514437319



Πολύχρωμος φωτισμός που ταιριάζει στη διάθεσή σας

Βάλτε πολύχρωμο φως σε οποιοδήποτε κλασσικό φωτιστικό του σπιτιού σας με τον έξυπνο έγχρωμο λαμπτήρα υψηλής φωτεινότητας LED Philips. Αυτός ο λαμπτήρας έχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα έξυπνου φωτισμού WiZ. Χρησιμοποιήστε τον με το υπάρχον Wi-Fi για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.

Εύκολη ρύθμιση

- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Έξυπνος έλεγχος

- Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.
- Απελευθερώστε τα χέρια σας με τον φωνητικό έλεγχο

Έξυπνες δυνατότητες

- Ορίστε ένα πρόγραμμα για να αυτοματοποιήσετε τον φωτισμό σας

Λειτουργίες φωτισμού

- Εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού
- Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες
- Προσαρμόστε τα σκηνικά φωτισμού με προκαθορισμένες δυναμικές λειτουργίες φωτισμού.
- Φωτίστε το σπίτι σας με περισσότερη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία



Τα WiZ λειτουργούν με το Wi-Fi router που ήδη έχετε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο gateway. Απλώς τοποθετήστε το καινούριο σας λαμπτήρα, κατεβάστε την εφαρμογή WiZ και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Έλεγχος από οπουδήποτε




Ελέγξτε τα φώτα WiZ από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τα φώτα σας αναμμένα όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

Απελευθερώστε τα χέρια σας με τον φωνητικό έλεγχο



Ελέγξτε τα φώτα μόνο με τη φωνή σας, ενεργοποιώντας απλώς την ενσωμάτωση με το Google Assistance και την Alexa ή προσθέτοντας τις συντομεύσεις σας στο Siri.

Ορίστε ένα πρόγραμμα για να αυτοματοποιήσετε τον φωτισμό σας



Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας ώστε να ταιριάζουν στις καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες σας συνήθειες. Ρυθμίστε τα φώτα ώστε να ανάβουν πριν φτάσετε σπίτι και να σβήνουν όταν δεν τα χρειάζεστε.

Εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού



Επιλέξτε από μια παλέτα εκατομμυρίων χρωμάτων φωτισμού για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Απολαύστε τις διακριτικές διαφορές που τα δυναμικά εφέ φωτισμού χαρίζουν στον χώρο σας.

Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες



Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

Προσαρμοσμένα σκηνικά φωτισμού



Συνδυάστε λειτουργίες διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Αποθηκεύστε τις και ανακαλέστε τις οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή, το WiZmote ή τη φωνή σας.

Περισσότερη φωτεινότητα



Φωτίστε το σπίτι σας με αυτόν τον λαμπτήρα υψηλής φωτεινότητας. Με επαρκή φωτεινότητα για να σας βοηθήσει να ασχοληθείτε με εργασίες ή χαλαρωτικές δραστηριότητες, και εξαιρετική απόδοση φωτισμού σε μεγάλους χώρους με ψηλά ταβάνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: A80
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: ΈξυπνοWi-Fi
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Με ρύθμιση έντασης: Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 16,3 cm
- Βάρος: 0,3 kg
- Πλάτος: 8,3 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 (RGB) K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 2452 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 140 mA
- Απόδοση: 132 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Τίτλος προϊόντος: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 18,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 150 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 16,3 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 2452 lm
- Ονομαστική ισχύς: 18.5 W

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1901103
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514437319
- Καθαρό βάρος: 0,22 kg
- Μικτό βάρος: 0,31 kg
- Ύψος: 21,6 cm
- Μήκος: 10,5 cm
- Πλάτος: 10,7 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003500021



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-09-05
Έκδοση: 0.178

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com