

# PHILIPS

ΣΠΟΤ 50W PAR16  
GU10 x2

LED

4000K

390 lm

15.000 ώρες



8719514452480



## Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Τα σποτ LED της Philips προσφέρουν εστιασμένη δέσμη έντονου φωτός, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν ιδανική λύση μακράς διάρκειας για σποτ 35W με κάλυκα GU10.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό, λευκό φως

### Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα

### Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

# Χαρακτηριστικά

## Ψυχρό, λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 4000K για εξαιρετικά ψυχρό, αναζωογονητικό και καθαρό φως.

## Αντικαθιστά σποτ αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα.

## Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας, σαλόνια και τραπεζαρίες.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Πλάτος: 5 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 390 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 84 lm/W

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514452480
- EOC: 871951445248000
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 2CT/8 EC

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,6 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

### Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 770 cd

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391859

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514452480
- Καθαρό βάρος: 0,1 kg
- Μικτό βάρος: 0,13 kg
- Ύψος: 10,6 cm
- Μήκος: 5,1 cm
- Πλάτος: 5,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-12  
Έκδοση: 0.293

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)