

PHILIPS

Απλικά Tyla 1,2W

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

3000K

Ανθρακί

Αισθητήρας, Ηλιακό, Ανθεκτικό στο νερό



8719514476912



Ο πιο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός LED

Η Philips έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά αποδοτικό (UltraEfficient) ηλιακό φωτιστικό LED για εξωτερικούς χώρους που χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη μείωση της σπατάλης υλικών και τη μείωση της χρήσης ενέργειας. Με εκπληκτική διάρκεια ζωής 50.000 ωρών, διαρκεί 5 φορές περισσότερο από τα αντίστοιχα φωτιστικά LED για εξωτερικούς χώρους της Philips. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

Εύκολη εγκατάσταση

- Δεν απαιτείται καλωδίωση

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες
- Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό φωτιστικό

Προηγμένος φωτισμός LED

- Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Κορυφαία ποιότητα

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

8719514476912

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Φωτισμός με διπλή φωτεινότητα
- Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή

Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτείται καλωδίωση

Αυτό το φωτιστικό τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια. Δεν απαιτείται καλωδίωση, κάνοντας εύκολη την τοποθέτηση και την αλλαγή θέσης αυτών των φωτιστικών οπουδήποτε στον κήπο σας ή σε άλλον εξωτερικό χώρο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες

Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 50.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό φωτιστικό

Με το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα Philips Ultra Efficient Solar, αυτά τα φωτιστικά παρέχουν φως για έως και 40 ώρες με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Απολαύστε έντονο φως όλη τη νύχτα ή ακόμα και σε καιρικές συνθήκες με κακό ή συννεφιασμένο καιρό.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Εκτός από την τυπική εγγύηση 2 ετών που έχει αυτό το φωτιστικό, η Philips προσφέρει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το σύστημα LED (τη μονάδα LED και τον μετασχηματιστή).

Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

IP44 - παντός καιρού

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Φωτισμός με διπλή φωτεινότητα

Δημιουργήστε μια ευέλικτη και ελκυστική ατμόσφαιρα με τη λειτουργία διπλής φωτεινότητας. Το φως μειώνεται όταν είναι σε αδράνεια και ανεβάζει αυτόματα την ένταση φωτισμού όταν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, παρέχοντας το σωστό επίπεδο φωτισμού όποτε το χρειάζεστε.

Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή

Με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης, αυτά τα φωτιστικά ανάβουν αυτόματα για να σας καλωσορίσουν όταν επιστρέψετε στο σπίτι όταν έχει σκοτεινιάσει ή όταν έρχονται επισκέπτες. Η μοναδική λειτουργία τους από το σούρουπο έως την αυγή, ανάβει αυτόματα τα φώτα όταν σκοτεινιάζει έξω, κάνοντάς την ιδανική για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές ή για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Ναι
- Θερμό λευκό φως: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αισθητήρας, Ηλιακά, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,7 kg
- Ύψος: 18,8 cm
- Μήκος: 18,4 cm
- Πλάτος: 15,8 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 50.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 250
- Χρώμα φωτός: 3000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 4 V
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: A
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 1.2 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία III
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514476912
- Καθαρό βάρος: 0,65 kg
- Μικτό βάρος: 1 kg
- Ύψος: 20 cm
- Μήκος: 17,5 cm
- Πλάτος: 21,5 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003260301



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-07-25
Έκδοση: 0.367

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com