

PHILIPS

Καλώδιο επέκτασης
2 μέτρων

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

GardenLink

Μαύρο

Χαμηλής τάσης. Ανθεκτικό στο
νερό



8719514477018



Φωτιστικό κήπου που μπορείτε απλά να τοποθετήσετε, να συνδέσετε και να το απολαύσετε

Η σειρά χαμηλής τάσης Philips GardenLink προσφέρει μια γκάμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου που μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα και με ασφάλεια μόνοι σας. Μπορείτε να συνδέσετε πολλά φώτα σε ένα μόνο τροφοδοτικό και να το συνδέσετε σε μια τυπική πρίζα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε εύκολα επιπλέον φώτα ή να τα επανατοποθετήσετε όποτε θέλετε. Η καλωδίωση είναι απλή και η χαμηλή τάση σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για εσάς, τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα σας.

Ευκολία στη χρήση

- Συμβατό με όλα τα φωτιστικά και αξεσουάρ GardenLink
- Εύκολη τοποθέτηση με τους συνδέσμους Twist & Lock

Ασφαλής χρήση

- Εξαιρετική ασφάλεια με χαμηλή τάση 12 V

8719514477018

Κορυφαία ποιότητα

• Υλικό υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Συμβατό με όλα τα φωτιστικά και αξεσουάρ GardenLink

Κάθε φωτιστικό GardenLink έχει τον ίδιο σύνδεσμο Twist & Lock για εύκολη τοποθέτηση και σύνδεση. Μπορείτε να αλλάξετε θέση στα φωτιστικά και στα αξεσουάρ ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες σας σε εξωτερικό φωτισμό, προσθέτοντας φως σε κάθε γωνιά του κήπου σας.

Εύκολη τοποθέτηση με τους συνδέσμους Twist & Lock

Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση με τους συνδέσμους Twist & Lock που έχουν τα προϊόντα. Απλώς συνδέστε τα φωτιστικά και απολαύστε τα!

Εξαιρετική ασφαλές με χαμηλή τάση 12 V

Τα φωτιστικά χαμηλής τάσης (12 V) μπορείτε να τα εγκαταστήσετε μόνοι σας με ασφάλεια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν απαιτείται επαγγελματίας ηλεκτρολόγος.

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το καλώδιο επέκτασης GardenLink της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και στους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Εξαρτήματα
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Χαμηλής τάσης, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,13 kg
- Ύψος: 2,3 cm
- Μήκος: 200 cm
- Πλάτος: 2,3 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: δεν ισχύει
- Κωδικός IP: IP65

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514477018
- Καθαρό βάρος: 0,13 kg
- Μικτό βάρος: 0,16 kg
- Ύψος: 16 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 15,5 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003260901



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-07-25
Έκδοση: 0.322

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com