

PHILIPS

Φανοστάτης / φωτιστικό
μονοπατιού Utrecht 6W

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

2700K

Ανθρακί

Χαμηλής τάσης. Ανθεκτικό στο
νερό



8719514477131



Φωτιστικό κήπου που μπορείτε απλά να τοποθετήσετε, να συνδέσετε και να το απολαύσετε

Η σειρά χαμηλής τάσης Philips GardenLink προσφέρει μια γκάμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου που μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα και με ασφάλεια μόνοι σας. Μπορείτε να συνδέσετε πολλά φώτα σε ένα μόνο τροφοδοτικό και να το συνδέσετε σε μια τυπική πρίζα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε εύκολα επιπλέον φώτα ή να τα επανατοποθετήσετε όποτε θέλετε. Η καλωδίωση είναι απλή και η χαμηλή τάση σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για εσάς, τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα σας.

Ευκολία στη χρήση

- Συμβατό με όλα τα φωτιστικά και αξεσουάρ GardenLink
- Εύκολη τοποθέτηση με τους συνδέσμους Twist & Lock

Ασφαλής χρήση

- Εξαιρετική ασφάλεια με χαμηλή τάση 12 V

8719514477131

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Κορυφαία ποιότητα

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

Συμβατό με όλα τα φωτιστικά και αξεσουάρ GardenLink

Κάθε φωτιστικό GardenLink έχει τον ίδιο σύνδεσμο Twist & Lock για εύκολη τοποθέτηση και σύνδεση. Μπορείτε να αλλάξετε θέση στα φωτιστικά και στα αξεσουάρ ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες σας σε εξωτερικό φωτισμό, προσθέτοντας φως σε κάθε γωνιά του κήπου σας.

Εύκολη τοποθέτηση με τους συνδέσμους Twist & Lock

Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση με τους συνδέσμους Twist & Lock που έχουν τα προϊόντα. Απλώς συνδέστε τα φωτιστικά και απολαύστε τα!

Εξαιρετική ασφαλές με χαμηλή τάση 12 V

Τα φωτιστικά χαμηλής τάσης (12 V) μπορείτε να τα εγκαταστήσετε μόνοι σας με ασφάλεια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν απαιτείται επαγγελματίας ηλεκτρολόγος.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 25.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική εγγύηση 2 ετών που έχει αυτό το φωτιστικό, η Philips προσφέρει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το σύστημα LED (τη μονάδα LED και τον μετασχηματιστή).

Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

IP44 - παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ασάλι

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξιοσύνα

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φανοστάτες/Φωτιστικά μονοπατιού
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Χαμηλής τάσης, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,44 kg
- Ύψος: 34,9 cm
- Μήκος: 12 cm
- Πλάτος: 12 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 600
- Χρώμα φωτός: 2700K
- Τροφοδοσία ρεύματος: 12 V
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία III
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514477131
- Καθαρό βάρος: 0,44 kg
- Μικτό βάρος: 0,72 kg
- Ύψος: 38 cm
- Μήκος: 14,5 cm
- Πλάτος: 18 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003261501



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-07-25
Έκδοση: 0.333

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com