

PHILIPS

Απλίκια Mimosa 7W

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

2700K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



8719514477254



Εύκολη κατεύθυνση του φωτισμού LED υψηλής ποιότητας στο σημείο που θέλετε

Η σειρά Mimosa περιλαμβάνει επιτοίχια και επιδαπέδια φωτιστικά με μια ολοκαίνουργια σχεδίαση που σας επιτρέπει να κατευθύνετε το φως όπου θέλετε. Τα φωτιστικά Mimosa είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. Οι αποδοτικές μονάδες LED και τα αξιόπιστα ηλεκτρονικά τους συστήματα εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται με θερμό ή ψυχρό λευκό φως.

Ευκολία στη χρήση

- Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση φωτισμού
- Ευρεία κάλυψη φωτισμού

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

8719514477254

Κορυφαία ποιότητα

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση φωτισμού

Ένα μοναδικό περιστρεφόμενο πάνελ σας επιτρέπει να κατευθύνετε εύκολα το φως στο σημείο που χρειάζεστε. Δημιουργήστε τον τέλειο φωτισμό για όλες τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους, είτε απολαμβάνετε δείπνο με οικογένεια και φίλους στο αίθριο είτε χαλαρώνετε με ένα καλό βιβλίο στον κήπο σας.

Ευρεία κάλυψη φωτισμού

Αυτό το φωτιστικό παρέχει περισσότερη φωτεινότητα για όλους τους εξωτερικούς σας χώρους.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 25.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική εγγύηση 2 ετών που έχει αυτό το φωτιστικό, η Philips προσφέρει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το σύστημα LED (τη μονάδα LED και τον μετασχηματιστή).

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Αυτά τα φωτιστικά LED χρησιμοποιούν μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Philips. Ανάβουν αμέσως και παράγουν βέλτιστη απόδοση φωτισμού που αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στον κήπο σας.

Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

IP44 - παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξιοσύνα

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,406 kg
- Ύψος: 17,1 cm
- Μήκος: 11,7 cm
- Πλάτος: 12 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 630
- Χρώμα φωτός: 2700K
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514477254
- Καθαρό βάρος: 0,41 kg
- Μικτό βάρος: 0,51 kg
- Ύψος: 18,5 cm
- Μήκος: 5,5 cm
- Πλάτος: 14 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003262301



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-07-25
Έκδοση: 0.300

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com