

# PHILIPS

Τοποθέτηση σε τοίχο

ProjectLine

Στρογγυλό σχήμα

4000K φυσικό λευκό φως

1400 lm

Ενσωματωμένος αισθητήρας  
κίνησης

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400  
lm

15W

4000K

LED

35.000h

IP54

REAL  
PROs

REAL  
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954328



## Επαγγελματική ποιότητα στο έργο σας

Ενεργειακά αποδοτικό και επαγγελματικής ποιότητας φωτιστικό τοίχου LED (εσωτερικού χώρου). Το επίτοιχο φωτιστικό ProjectLine υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο και στην οροφή. Ιδανικό για διαδρόμους, (δημόσιους) χώρους εισόδου, φωτισμό βεράντας, φωτισμό ασφαλείας και φωτισμό κλιμακωσασίων με το φυσικό λευκό φως του και τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

### Βιώσιμη επιλογή

- Εξοικονομήστε ενέργεια από τη στιγμή που θα ανάψετε τον διακόπτη

### Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips

### Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

# Χαρακτηριστικά

## Ενεργειακά αποδοτικό

Όλοι οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες της Philips εξοικονομούν ενέργεια από τη στιγμή που ανάβετε τον διακόπτη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους καταναλώνουν λιγότερες kW με αποτέλεσμα χαμηλότερο λογαριασμό ενέργειας. Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρει ανά τύπο λαμπτήρα και τεχνολογία.

## Αξιόπιστη ποιότητα:

Η Philips τηρεί τις υποσχέσεις της σχετικά με την απόδοση του λαμπτήρα Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips σχετικά με την απόδοση φωτισμού, τη διάρκεια ζωής και την ισχύ που ισοδυναμεί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

## Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 35.000 ώρες.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα περιβλήματος: Λευκό
- Υλικό περιβλήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Ιριδίζον
- Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό

## Αντοχή

- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +40 °C

## Εγγύηση

- Περίοδος εγγύησης: 3 έτη

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής: 110
- Ανοχή φωτεινής ροής: +/-10%
- Color Code: 840 Ουδέτερο λευκό
- Σταθερή απόδοση φωτισμού: Όχι
- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική): 4000
- Αρχική χρωματικότητα: (0.38,0.38) SDCM <6
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού: 110°
- Φωτεινή ροή: 1.400 lm
- Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης: Δεν εφαρμόζεται
- Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος οπτικού συστήματος: Ευρείας δέσμης
- Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T<sub>a</sub>: 25 °C
- Έντονο κόκκινο (R9): <50
- Στροβοσκοπικό εφέ: 1,6
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 90 lm/W
- Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης: Not applicable

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Ξενοδοχείο & Εστιατόριο, Κήπους και αίθρια
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ProjectLine, Ανθεκτικό στο νερό

**Άλλα χαρακτηριστικά**

- Σήμανση CE: Σήμανση CE
- Φωτοβιολογική ασφάλεια: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
- Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου: 0,2 m

**Ρεύμα**

- Τάση εισόδου: 220 έως 240
- Ρεύμα εκκίνησης: 8
- Χρόνος εκκίνησης: 1,2
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.7

**Κατανάλωση ρεύματος**

- Κατανάλωση ενέργειας: 15 W
- Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/-10%

**Διαστάσεις και βάρος προϊόντος**

- Συνολική διάμετρος: 183
- Συνολικό ύψος: 66

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Σύνδεση: Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων
- Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 35.000 ωρών: 5 %
- Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής: -
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης: Ναι
- Σήμανση ευφλεκτότητας: Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση: Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 70
- Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις: IK06 | 1 J
- Αριθμός οργάνων: 1 μονάδα
- Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.): 10
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας II
- Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514954328
- Καθαρό βάρος: 0,41 kg
- Μικτό βάρος: 0,46 kg
- Ύψος: 7,2 cm
- Μήκος: 18,4 cm
- Πλάτος: 18,4 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 911401861584



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-06-17  
Έκδοση: 0.304

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.