

PHILIPS

Κάψουλα 40W
Κάψουλα GY6.35

LED

2700K

470 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8720169171046



Απολαύστε ζεστό, λευκό φωτισμό LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν όμορφο, θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδίασή τους, αντικαθιστούν θαυμάσια τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Χαρακτηριστικά

Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φωτιστικό 2700K είναι ιδανικό για διακοσμητικό φωτισμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%



Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας

τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Ο λαμπτήρας LED καθημερινής χρήσης της Philips είναι ιδανικός για τις βασικές ανάγκες φωτισμού. Παρέχει το εκπληκτικό φως και την αξιόπιστη απόδοση που περιμένετε από έναν λαμπτήρα LED της Philips σε προσιτή τιμή.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας σε σχήμα κάψουλας
- Υποδοχή: GY6.35
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5 cm
- Πλάτος: 1,8 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +45 °C
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 470 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 1
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 111 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 111 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169171046
- EOC: 872016917104600
- Τίτλος προϊόντος: LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.9

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.9
- Τάση: AC Electronic 12 V
- Ισχύς: 4,2 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 4,2 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: - Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1403030
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 0,4
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
- Βάση-κάλυμμα: GY6.35

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169171046
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,04 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-09
Έκδοση: 0.290

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com