

PHILIPS

Χωνευτό φωτιστικό
Meson 12,5W, 140 mm

Χωνευτά φωτιστικά

6500K

Λευκό

8720169173804



Άνετο φως με πιο λεπτή εφαρμογή

Φωτίστε τον χώρο σας με το χωνευτό φωτιστικό Philips EyeComfort LED που παρέχει μια άνετη πηγή φωτός και είναι πιο ξεκούραστο για τα μάτια σας.

Εύκολο στη χρήση

- Διακριτικό φωτιστικό, ιδανικό για χώρους με χαμηλά ταβάνια.

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Μειωμένη θάμβωση. Αυξημένη άνεση.

Χαρακτηριστικά

Κατάλληλο για χαμηλά ταβάνια Κομψή σχεδίαση

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 15.000 ώρες.

EyeComfort με τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα)

Η τεχνολογία Interlaced Optics βελτιώνει τη συνολική εμπειρία φωτισμού στην καθημερινότητά σας. Με τρισδιάστατα μοτίβα που βοηθούν στη διάχυση του φωτός, η τεχνολογία μικροφακών παράγει

ομοιόμορφη κατανομή φωτός που μειώνει σημαντικά τη θάμβωση. Αυτός ο φωτισμός δεν αποτελεί μόνο ένα απαλό και ομοιόμορφο φως που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στα μάτια σας, αλλά αναδιανέμει επίσης έξυπνα το φως για λιγότερο εκτυφλωτικό φωτισμό στην περιοχή φωτισμού.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Στρογγυλό

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 7.500

Περιβάλλον

Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 100 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Χωνευτά φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 95 mA
- Απόδοση: 76 lm/W

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,065 kg
- Μήκος κοπής: 12.5 cm
- Πλάτος κοπής: 12.5 cm
- Ύψος: 3,5 cm
- Μήκος: 14 cm
- Απόσταση σε εσοχή: 11,7 cm
- Πλάτος: 14 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 140 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1300
- Χρώμα φωτός: 6500
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Όχι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 12.5

- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169173804
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,09 kg
- Ύψος: 14,1 cm
- Μήκος: 4,2 cm
- Πλάτος: 14,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.303

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.