

PHILIPS

Διαφανές κερι με
νήμα 40W P45 E27

Εξαιρετικά αποδοτικό

2700K

485 lm

50.000 ώρες



8720169188198



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Λαμπτήρας luster LED της Philips που παρέχει μια λύση γενικού φωτισμού για καθημερινές δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους. Θα εξοικονομήσετε άμεσα κόστος ενέργειας και θα αποφύγετε τη συχνή αλλαγή λαμπτήρων, χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%
- Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%



Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 90% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου.

Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια



Με διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 50 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 7,8 cm
- Πλάτος: 4,5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 485 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient, EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 210 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169188198
- EOC: 872016918819800
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 2,3 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 7,8 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1442634

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169188198
- Καθαρό βάρος: 0,02 kg
- Μικτό βάρος: 0,04 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-28
Έκδοση: 0.464

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com