

PHILIPS

Νήματος 60 W E27

Έξυπνα LED

2700-4000

Έως 903 lm

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος



8720169241435



Έξυπνος φωτισμός για τις καθημερινές σας δραστηριότητες

Ο εξαιρετικά αποδοτικός έξυπνος λαμπτήρας Philips A60 είναι ο πιο ενεργειακά αποδοτικός έξυπνος λαμπτήρας μας. Αυτός ο έξυπνος λαμπτήρας ενεργειακής κλάσης A καταναλώνει 40% λιγότερη ενέργεια από τους τυπικούς λαμπτήρες LED, τα έξυπνα φωτιστικά LED και τους υπόλοιπους έξυπνους λαμπτήρες LED. Η εύκολη ασύρματη ρύθμιση έντασης και η εύκολη σύνδεση Wi-Fi κάνουν τον έλεγχο παιχνιδάκι— δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης. Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε τη μετάβαση στον έξυπνο φωτισμό, αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να ξεκινήσετε: η καλύτερη ενεργειακή απόδοση στην κατηγορία του, έτοιμος για λειτουργία κατευθείαν από το κουτί, με επιπλέον έξυπνες δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε

Εύκολη ρύθμιση

- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Έξυπνος έλεγχος

- Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.

Έξυπνες δυνατότητες

- Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία
- Χρονοδιαγράμματα για αυτοματοποίηση της συσκευής σας
- Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας

Λειτουργίες φωτισμού

- Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες

Μέγεθος

- Απλή εγκατάσταση με πολλές εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία



Τα WiZ λειτουργούν με το Wi-Fi router που ήδη έχετε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο gateway. Απλώς τοποθετήστε το καινούριο σας λαμπτήρα, κατεβάστε την εφαρμογή WiZ και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Έλεγχος από οπουδήποτε




Ελέγξτε τα φώτα WiZ από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τα φώτα σας αναμμένα όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία



Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή WiZ για βελτίωση της ευεξίας και απολαύστε το μοτίβο φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο κιρκάδιο ρυθμό σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το WiZ εκπέμπει έντονο φως ημέρας για να αναζωογονηθείτε και να συγκεντρωθείτε, καθώς και απαλό θερμό φως για να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα.

Χρονοδιαγράμματα για αυτοματοποίηση της συσκευής σας



Προγραμματίστε τη συσκευή σας για να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ανάλογα με τις καθημερινές σας συνήθειες και να εξοικονομείτε ενέργεια.

Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας



Η εφαρμογή WiZ διατηρεί αρχεία κατανάλωσης ενέργειας των φώτων σας. Δείτε την εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά και προγραμματίστε σωστά τον φωτισμό σας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι.

Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες



Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

Απλή εγκατάσταση με πολλές εφαρμογές



Απλώς κολλήστε το σε οποιαδήποτε επιφάνεια θέλετε – προθήκες, οροφές με εσοχές, σταθμούς εργασίας και κάτω από ντουλάπια. Φωτίζει και αναδεικνύει τα έπιπλά σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: A60
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: ΈξυπνοWi-Fi
- Τύπος γυαλιού: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 12,7 cm
- Βάρος: 0,055 kg
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 51 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000 h

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-4000 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 903 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 42 mA
- Απόδοση: 210 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Τίτλος προϊόντος: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.48
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,3 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 12,7 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική γωνία ακτίνας: 300 μοίρα(ες)
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 903 lm
- Ονομαστική ισχύς: 4.3 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1901110
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169241435
- Καθαρό βάρος: 0,06 kg
- Μικτό βάρος: 0,06 kg
- Ύψος: 15,5 cm
- Μήκος: 8,5 cm
- Πλάτος: 8,5 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003714021



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-09-05
Έκδοση: 0.323

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com