

# PHILIPS

Φωτιστικό οροφής με  
ανεμιστήρα Bliss 35+28W

Φωτιστικά με ανεμιστήρα  
οροφής

2700/5500/4000K

Χρυσό

Ασύρματο χειριστήριο



8720169279124



## Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτός.

Συνδυάστε το προσαρμοζόμενο φωτιστικό με ένα άνετο αεράκι με τον αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής LED της Philips, ο οποίος περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο. Με διαφανή πτερύγια που αναδιπλώνονται και δεν φαίνονται όταν δεν χρησιμοποιούνται και τρεις ρυθμίσεις φωτισμού SceneSwitch, αυτό το φωτιστικό δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο.

### Εύκολο στη χρήση

- Αναδιπλούμενος ανεμιστήρας οροφής με διάφανα πτερύγια
- Εύκολη εγκατάσταση και ασφαλής χρήση
- Ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση
- Χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
- Απολαύστε ένα απαλό αεράκι
- Εύχρηστοι χρονοδιακόπτες

### Εφέ ατμοσφαιρικού φωτισμού

- Έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως οροφής

### Κορυφαία ποιότητα

- Αθόρυβο μοτέρ

# Χαρακτηριστικά

## Αναδιπλούμενος ανεμιστήρας οροφής με διάφανα πτερύγια

Ξεχάστε τις κινούμενες σκιές στην οροφή: αυτός ο ανεμιστήρας έχει διάφανα πτερύγια που αναδιπλώνονται μέσα στο φωτιστικό και δεν φαίνονται όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Εύκολη εγκατάσταση και ασφαλής χρήση

Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και περιλαμβάνει αγκυρόβιδες και στιβαρή σχεδίαση μαζί με άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

## Ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση

Ο ανεμιστήρας οροφής - φωτιστικό Philips LED έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ισχυρή ανακυκλοφορία αέρα και συνεχή αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Σχεδιασμένο με πλατιά πτερύγια που επιτρέπουν μεγάλη κάλυψη όγκου αέρα και διασφαλίζουν τη μέγιστη ροή αέρα για ψύξη.

## Χρήση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου

Με τρόπους λειτουργίας για το καλοκαίρι, αλλά και για το χειμώνα, θα έχετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο σας όλο το χρόνο.

## Απολαύστε μια απαλή αύρα

Δημιουργήστε μια νησιώτικη αύρα σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας με τη λειτουργία Natural Breeze, που προσφέρει δυναμικές ρυθμίσεις ταχύτητας για τον ανεμιστήρα.

## Εύχρηστοι χρονοδιακόπτες

Επιλέξτε από δύο διαφορετικούς χρονοδιακόπτες που σβήνουν το φως μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα — και ρυθμίστε τους με το τηλεχειριστήριο.

## Έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φωτιστικό οροφής

Το φωτιστικό LED με ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει δυνατό, έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως για το σπίτι σας, το οποίο μπορείτε να ελέγξετε με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο ή με έναν διακόπτη τοίχου.

## Αθόρυβο μοτέρ

Το φωτιστικό LED με ανεμιστήρα οροφής της Philips διαθέτει αθόρυβο μοτέρ που ανακυκλώνει τον αέρα στο δωμάτιο χωρίς να παράγει δυνατό θόρυβο.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Χρυσάφι
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

## Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Ναι

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

### Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά ανεμιστήρα οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ασύρματο χειριστήριο

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 290 mA
- Απόδοση: 128 lm/W

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.9

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 5,8 kg
- Ύψος: 42 cm

### Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 510 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 4500
- Χρώμα φωτός: 2700/5500/4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169279124
- Καθαρό βάρος: 5,8 kg
- Μικτό βάρος: 7,91 kg
- Ύψος: 28,5 cm
- Μήκος: 54,8 cm
- Πλάτος: 54,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-03-18  
Έκδοση: 0.249

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)