

PHILIPS

Σποτ 100W R7S R7S

LED

3000

1521 lm

15000



8720169301979



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Αυτή η πρωτοποριακή γραμμική λύση φωτισμού LED είναι η ιδανική εναλλακτική για τους λαμπτήρες αλογόνου R7S, υπερέχοντας κατά πολύ σε ενεργειακή απόδοση.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό, δυναμικό φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Χαρακτηριστικά

3500K [Λαμπτήρες LED]



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3500K και παρέχει ψυχρό, δυναμικό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

Αντικαθιστά τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτός ο τυπικός μοντέρνος γραμμικός σωλήνας φωτισμού LED είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς γραμμικούς σωλήνες αλογόνου.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%



Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: R7s
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Διαφανές πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 7,8 cm
- Πλάτος: 2,8 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1521 lm

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 132 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Τίτλος προϊόντος: LED 100W R7S
78mm WH ND SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 11,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 100 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 7,8 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1880096

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169301979
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,08 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-28
Έκδοση: 0.216

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com