

# PHILIPS


Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας  
με νήμα 50W ST64 E27

LED

2700K

640,320,60 lm

15.000 ώρες



8720169323391



## Όμορφο, διακοσμητικό φωτιστικό με σχεδίαση που τραβά την προσοχή και πολλαπλά επίπεδα φωτεινότητας

Η νέα συλλογή Deco μεταμορφώνει το σπίτι σας με ένα ιδανικό πιο θερμό φως και με πολλαπλά επίπεδα φωτεινότητας που ταιριάζουν στην εφαρμογή που θέλετε

Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό  
• Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

# Χαρακτηριστικά

## Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό



"Αυτός ο όμορφος λαμπτήρας με ορατό νήμα προσθέτει μια αίσθηση στυλ και νοσταλγίας σε κάθε δωμάτιο. Είναι εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό."

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Κεχριμπαρένιο
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 14 cm
- Πλάτος: 6,4 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 330 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 640, 320, 60 lm

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 91 lm/W

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169323391
- EOC: 872016932339100
- Τίτλος προϊόντος: LED SSW 50W ST64 E27 AMBER SP

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: AC 230 V
- Ισχύς: 7, 3,8, 1 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 14 cm

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1902864

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169323391
- Καθαρό βάρος: 0,04 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 17,7 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 7,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-02-17  
Έκδοση: 0.204

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)