

PHILIPS

Λαμπτήρας 75W A60
E27

LED

6500K

1055 lm

15.000 ώρες



8720169324237



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν ψυχρό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτός ο λαμπτήρας είναι η ιδανική εναλλακτική για τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα

μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,9 cm
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 150 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 111 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169324237
- EOC: 872016932423700
- Τίτλος προϊόντος: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 9,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,9 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1930248

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169324237
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,05 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-21
Έκδοση: 0.164

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com