

PHILIPS

Projectline
Αδιάβροχο

Φωτιστικό LED

60 cm

Φυσικό λευκό φως 4000K

1700 lm

Λευκό φινίρισμα



8720169502680



Επαγγελματική ποιότητα για το έργο σας

Αδιάβροχα και ανθεκτικά φωτιστικά LED, στεγανά (αδιάβροχο φωτιστικό) για βιομηχανική χρήση, τώρα πλέον και σε λευκό περίβλημα. Το αδιάβροχο φωτιστικό ProjectLine είναι ανθεκτικό (IK06) και προστατεύεται από την διείσδυση σκόνης και τον ψεκασμό νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση (φωτιστικό IP65). Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο (οριζόντια), στην οροφή και κρεμαστό. Ιδανικό για γενικό φωτισμό (εργασίας), χώρους αποθήκευσης, γκαράζ και υπόγεια με την απόδοση θερμού λευκού φωτός.

Βιώσιμη επιλογή

- Εξοικονομήστε ενέργεια από τη στιγμή που θα ανάψετε τον διακόπτη

Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακά αποδοτικό

Όλοι οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες της Philips εξοικονομούν ενέργεια από τη στιγμή που ανάβετε τον διακόπτη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους καταναλώνουν λιγότερες kW με αποτέλεσμα χαμηλότερο λογαριασμό ενέργειας. Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρει ανά τύπο λαμπτήρα και τεχνολογία.

Αξιόπιστη ποιότητα:

Η Philips τηρεί τις υποσχέσεις της σχετικά με την απόδοση του λαμπτήρα Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips σχετικά με την απόδοση φωτισμού, τη διάρκεια ζωής και την ισχύ που ισοδυναμεί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 35.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα περιβλήματος: Λευκό
- Υλικό περιβλήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Ιριδίζον
- Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό

Αντοχή

- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +35 °C

Περιβάλλον

- Sustainability rating: -

Εγγύηση

- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): >80
- Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής: -
- Ανοχή φωτεινής ροής: +/-10%
- Color Code: 840 Ουδέτερο Λευκό
- Σταθερή απόδοση φωτισμού: Όχι
- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική): 4000
- Αρχική χρωματικότητα: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού: 120°
- Φωτεινή ροή: 1.700 lm
- Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης: Δεν εφαρμόζεται
- Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος οπτικού συστήματος: Γωνία δέσμης 120°
- Υλικό ανακλαστήρα: Πολυανθρακικό
- Έντονο κόκκινο (R9): <50
- Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T_a: 25 °C
- Στροβοσκοπικό εφέ: 1,6
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 100 lm/W
- Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης: 27

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Ξενοδοχείο & Εστιατόριο, Κήπους και αίθρια
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ProjectLine, Ανθεκτικό στο νερό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Σήμανση CE: Σήμανση CE
- Σήμανση ENEC: Σήμανση ENEC
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
- Φωτοβιολογική ασφάλεια: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου: 0,2 m

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: 220-240
- Ρεύμα εκκίνησης: 2,8 A
- Χρόνος εκκίνησης: 0,095 ms
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.9

Κατανάλωση ρεύματος

- Average CLO power consumption: - W
- Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO: - W
- Κατανάλωση ενέργειας: 17 W
- Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/-10%

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 44,5 mm
- Συνολικό μήκος: 598 mm
- Συνολικό πλάτος: 35,5 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Καλώδιο: Καλώδιο 0,3 m χωρίς βύσμα
- Σύνδεση: Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων
- Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 35.000 ωρών: 7,5 %
- Διασύνδεση ελέγχου: -
- Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής: Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης: Ναι
- Fixation material: -
- Σήμανση ευφλεκτότητας: Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση: Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP65 | Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού
- Line Frequency: 50 or 60
- Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών: -
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 65
- Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών: -
- Lumen maintenance at median useful life* 75000 h: -
- Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις: IK06 | 1 J
- Αριθμός οργάνων: 1 μονάδα
- Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.): 210
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας II
- Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169502680
- Καθαρό βάρος: 0,19 kg
- Μικτό βάρος: 0,3 kg
- Ύψος: 4,6 cm
- Μήκος: 66 cm
- Πλάτος: 3,8 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 911401828885



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-07-25
Έκδοση: 0.206

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com