

# PHILIPS

吸頂燈燈

myLiving

40987

金色

LED

40987/30/C5



## 一個燈泡。切換開關即可有。三種照明設定。

時尚且富現代感的設計。利用暖白光到冷白光打造屬於您的氛圍。可搭配不同燈具。

### 搭配您的室內擺設風格


- 當代金屬設計
- 搭配範圍

### 控制功能

- 可調式 - 從暖白光到冷日光

# 產品特點

## 當代時尚品味 搭配範圍



搭配設計一應俱全，任您挑選。

## 可調式 - 從暖白光到冷日光

可調式照明可讓您配合心情或活動改變光線顏色。暖白光適合放鬆，冷日光則可提升專注力。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- 可調式高度: 無

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 復刻經典系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 2.225 kg
- 高度: 8.2 cm
- 長度: 54.5 cm
- 寬度: 54.5 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 10,000 h
- 燈具總流明輸出: 1800 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 36 W
- 替換燈泡最高瓦數: 36 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換: 無

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830440870
- 淨重: 2.23 kg
- 淨重: 4.33 kg
- 高度: 0 mm
- 長度: 0 mm
- 寬度: 0 mm
- 材質編號 (12NC): 915005803901



出版日期: 2024-04-21  
版本: 0.91

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)