

PHILIPS

Phase 天花板/壁上聚光燈

天花板/壁上聚光燈

2700K



黑色

可調光

高品質材質



53300/30/16



流暢調光功能，可從明亮光線調至柔和光線

有時您會想改變一下氛圍，配合當下的活動。有了飛利浦 LED 可調光式聚光燈，您可以將光線流暢調整至適當亮度。您可從適合平日工作的明亮功能性光線，調至放鬆身心的柔和光線。

增進便利與安心 peace 的照明

- ClickFix 簡易安裝
- 享受高品質 LED 燈，同時節省能源
- 燈泡壽命長達 30 年
- 開燈即時開關
- 高光輸出 - 500 流明
- 為您的眼睛舒適而設計
- 整合式 LED 燈
- 5 年保固，讓您高枕無憂

適合各種時刻的多功能照明

- 流暢調光功能，可從 100% 明亮光線調降至 10% 柔和光線

卓越設計，打造最佳的光效

- 持久耐用的高品質材質
- 重點照明的完美光束
- 可調式聚光燈頭，使用最靈活

產品特點

ClickFix 簡易安裝



自己動手輕鬆安裝聚光燈。安裝 ClickFix 無需額外人手，只需將支架安裝到天花板，連接電線再按壓一下，即可將燈具安裝到位。

省電 LED 燈

與相同光輸出的傳統照明相較之下，LED 燈可節省高達 80% 的能源。從購買飛利浦 LED 燈或燈泡的那一刻起，您就已踏上省錢之路。您用 LED 燈所替換的每一處光源，都能讓您在電費帳單上立即看見省電成效。

使用壽命長達 30 年

LED 燈更長效持久，您不用麻煩地頻繁更換光源，長久下來能大幅減少資源浪費，同時省下不少開銷。

即亮功能

飛利浦 LED 聚光燈讓您無需等待，一開關就全力放送光明，透過仿真白熾暖白光，立即營造舒適親切的氛圍。

高光輸出 - 500 流明

用高品質光源照亮家園

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

整合式 LED 燈

此款聚光燈具備整合式高品質 LED 燈，提供最佳光輸出效果。

5 年保固

我們每一款聚光燈都持久耐用，且隨附完整 5 年保固，確保您每天都能享有長效持久的高品質照明。

流暢的深度調光

配合所需來改變房間的氛圍。飛利浦可調式 LED 聚光燈讓您簡單旋轉調光器，就能輕鬆調整光線亮度。您可從適合功能性活動的 100% 明亮光線，流暢調降至放鬆身心的 10% 柔和光線。

高品質材質

此款聚光燈以持久耐用的高品質材質製成，輔以卓越的表面處理技術，確保產品堅固耐用，在未來數年為您增進居家氛圍並綻放光彩。

適合重點照明

此款 LED 聚光燈是採用常見廣角光線輸出 (40 度) 的時尚燈具，適合重點照明與一般照明，可用於廚房、客廳和餐廳。

容易調整的聚光燈頭

可調式聚光燈頭經過特別設計，可將光線導向需要的地方。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 金屬

耐用性

- 更換週期數目: 50,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 是
- 可調式聚光燈頭: 是
- Click!FIX 安裝: 是
- 內建 LED: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 廚房, 家庭辦公室, 走道
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板/壁上聚光燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 效率: 111 lm/W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.590 kg
- 高度: 8.0 cm
- 長度: 10.2 cm
- 寬度: 10.2 cm

服務

- 保固: 5 年

技術規格

- 使用壽命達: 30,000 h
- 燈具總流明輸出: 500
- 燈泡技術: LED, 安全超低電壓
- 光色: 2700
- 主電源: AC 220-240
- LED: 是
- 隨附光源能源等級: F
- 隨附燈泡瓦數: 6.5
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I
- 光源可替換: 無
- 光源數: 1

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696125175
- 淨重: 0.59 kg
- 淨重: 0.68 kg
- 高度: 11.8 cm
- 長度: 8.3 cm
- 寬度: 11.3 cm



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.1458

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com