

PHILIPS

桌燈

66049GADWALL BC

金色

LED



66049/92/H5



先進桌燈設計，點亮更光明的未來

Philips Gadwall BaseClamp LED 桌燈具備夾子和底座兩種使用方式，讓您彈性選擇。其蜂巢式鏡片提供均勻、少眩光的漫射光線，此外可用 4 段式調光功能調整燈光，營造美好的閱讀氣氛。

輕鬆體驗

- 可調照明角度

先進的 LED 照明

- 可調色溫 2700-6500K

節能

- 與傳統光源相比，節能效率達 80%
- 系統內建 LED

優越品質

- 模鑄鋁合金打造優越出眾的外觀與風格

護眼照明

- 科學化的光線設定為眼睛提供最大保護

產品特點

可調照明角度 可調式



此款可調光燈可以調整您想要的光線顏色，從暖白光 (2700K) 到晝光色 (6500K)，隨心所欲。

節能效率達 80%



比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。降低電費帳單費用，現在馬上開始省電節能。

內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

頂級材質



科學化的光線設定



規格

設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 鋁合金

隨附額外功能/配件

- FFP - 簡易包裝: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 2.895 kg
- 高度: 36.5 cm
- 長度: 30.5 cm
- 寬度: 55.7 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 燈具總流明輸出: 670 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 7 W
- 替換燈泡最高瓦數: 7 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣

- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696166673
- 淨重: 2.9 kg
- 淨重: 3.34 kg
- 高度: 98 mm
- 長度: 199 mm
- 寬度: 554 mm
- 材質編號 (12NC): 915005568201



出版日期: 2024-06-06
版本: 0.543

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com