

# PHILIPS

## 天花板燈 36W

天花板燈

4000/6500/2700K

金色

SceneSwitch



6922341908644



## 一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各式照明設定，為您創造精彩的每一刻。

### 輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

### 光效

- 舒適光效

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

### 控制功能

- 可調式 - 從暖白光到冷日光
- 可使用牆壁開關調光

# 產品特點

## 輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

## 舒適光效

營造溫暖、舒適的環境，享受輕鬆自在的時刻。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

## 輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

## 可調式 - 從暖白光到冷日光

可調式照明可讓您配合心情或活動改變光線顏色。暖白光適合放鬆，冷日光則可提升專注力。

## 可使用牆壁開關調光

方便操作的牆壁開關，可供切換使用不同的光線顏色。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 15,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: SceneSwitch

## 其他特性

- 燈電流: 190 mA
- 效率: 58 lm/W

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 1.8 kg
- 高度: 7.7 cm
- 長度: 52 cm
- 寬度: 52 cm

## 服務

- 保固: 1 年

#### 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 520 mm
- 燈具總流明輸出: 2100
- 光色: 4000/6500/2700
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 36
- IP 防護等級: IP20

- 防護等級: 等級 I

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6922341908644
- 淨重: 1.8 kg
- 淨重: 3.18 kg
- 高度: 61.5 cm
- 長度: 10.1 cm
- 寬度: 60.5 cm
- 材質編號 (12NC): 929002519709



出版日期: 2024-06-15  
版本: 0.94

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)