

PHILIPS

天花板燈 55W 方形

天花板燈

2700 - 6500K

白色

可調光



6922341919244



用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各個照明設定，為您創造精彩的每一刻

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬

耐用性

- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 燈電流: 285 mA
- 效率: 72 lm/W

產品尺寸與重量

- 淨重: 3.4 kg
- 高度: 9.5 cm
- 長度: 59.3 cm
- 寬度: 59.3 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 4000
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: RF 調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 3.4 kg
- 淨重: 4.8 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.90

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com