

PHILIPS

櫃底燈 0.24 公尺

櫃底燈

3000K

灰色

6922341931604



出色的照明與風格

移動感應器，照亮您所有的空間

控制功能

- 移動感應器

安裝

- 易於安裝、使用安全

產品特點

移動感應器

偵測您何時進入和離開房間，並關閉和開啟燈光以節省電費。

安裝簡易、使用安全

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 灰色
- 材質: 鋁合金

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 電源開關設在電線上: 無
- 隨附電源變壓器: 無
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 光束角度: 110°
- 演色性指數 (CRI): 80

燈條

- 可延伸性: 無

其他

- 特殊設計: 臥室, 廚房, 家庭辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 櫃底燈
- EyeComfort: 無

其他特性

- 燈電流: 10000 mA
- 效率: 60 lm/W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.116 kg
- 高度: 0.85 cm
- 長度: 24 cm
- 寬度: 4.15 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 20,000 h
- 燈具總流明輸出: 90
- 光色: 3000
- 主電源: 5 V
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 III

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6922341931604
- 淨重: 0.16 kg
- 淨重: 0.19 kg
- 高度: 2.3 cm
- 長度: 4.5 cm
- 寬度: 34 cm
- 材質編號 (12NC): 929002698301



出版日期: 2024-06-15
版本: 0.82

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com