

PHILIPS

Crysto 天花板燈
60W

天花板燈

2700 - 6500K

銀色

可調光

6922341969539



用觸控方式輕鬆打造氛圍

隨心所欲創造您想要的氛圍。安裝我們的優質多功能天花板燈，使用功能多樣、簡單易用的遙控器選擇不同的照明設定，並管理多層燈光變化。用迷人設計打造時髦情境

永續照明解決方案

- 高品質 LED 燈

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝
- 增進各種時刻的氣氛可記憶的可調式功能

光效

- 多層次視覺效果動態多層設計

優越品質

- 頂級多面體水晶散發閃亮光效

控制功能

- 4 種預設場景
- 遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定
- 多個照明區域控制

產品特點

高品質 LED 燈



此款飛利浦光源結合 LED 技術，為飛利浦獨家開發的解決方案。除即按即開外，還可以帶來最佳照明輸出，為居家提供生動鮮艷的色彩表現。

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

增進各種時刻的氣氛可記憶的可調式功能
記憶各個您喜歡的照明設定，幫助您快速使用合適的亮度。

多層次視覺效果動態多層設計
動態多層設計耀眼奪目，為房間增添創新質感。

頂級多面體水晶散發閃亮光效
多面體水晶為空間點綴優雅復古風情。

4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定
使用遙控器可在 10 公尺內開啟/關閉燈光或調整亮度/顏色。

多個照明區域控制
可讓您調整相同燈具的不同照明區域中的亮度及/或色溫，以創造個人化的燈光場景。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 燈電流: 300 mA
- 效率: 75 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 4.7 kg
- 高度: 9.4 cm
- 長度: 65.5 cm
- 寬度: 65.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 655 mm
- 燈具總流明輸出: 4500
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20

- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 4.7 kg
- 淨重: 5.15 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.83

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com