

# PHILIPS

天花板


Smart LED

可調式白光

香檳金

可調式白光

6922341969607



## 適用於日常生活的智慧型照明

有了 WiZ 居家照明，您現在可以輕鬆打造完美的居家環境。只需透過 WiZ 控制功能進行簡單的設定，即可針對您的天花板燈進行完全自訂、排程和生理時鐘安排

### 智慧控制

- 使用智慧型手機隨處控制。
- 透過 Google 助理、Alexa 或 Siri 捷徑進行語音控制

### 智慧功能

- 運用時程將您的燈光自動化

### 燈光模式

- 從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式
- 獨特的雙區域燈光效果

# 產品特點

## 隨處皆可控制

您可在任何地方使用智慧型手機控制您的 WiZ 燈光。不需要擔心是否在離家前忘了關燈。WiZ 應用程式適用於 iOS 和 Android 手機。

## 語音控制

使用語音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri 捷徑控制燈具，完全不用動手！使用簡單的語音指令來開啟或關閉燈光、調亮或調暗、改變色彩和設定自訂燈光場景。

## 運用時程將您的燈光自動化

配合您的每天或每週的日常作息將燈光自動化。您可安排在您回家之前開燈，並在不需要時保持關燈狀態。

## 從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式

可從多種模式中選擇，從充滿活力的冷白光到柔和的暖白光，也可以選取預設模式，例如「集中精神」和「放鬆」，以便為您的活動營造最適當的氛圍。

## 雙區域燈光效果



嘗試多種燈光模式用獨特的漸層燈光效果打造您專屬的風格。只需設定好燈的上下部分即可散發不同色彩。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 20,000

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 350 mA
- 效率: 64 lm/W

## 耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 220-240 V

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 4.2 kg
- 高度: 8.5 cm
- 長度: 66.5 cm
- 寬度: 66.5 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 66.5 mm
- 燈具總流明輸出: 4500
- 光色: 2700-6500
- 可調式燈具: 無線調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 70
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

**包裝尺寸與重量**

- 淨重: 3.97 kg
- 淨重: 5.37 kg

- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2024-11-21  
版本: 0.30

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)